

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. SVUBR 93°, para pastilhas de corte reversíveis VB., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/16mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261132 40/16
GTIN	4045197878052
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	49 mm
Altura de fixação L_2	39 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Parafuso para calço	269013 2
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Código ISO do suporte	A40T SVUBR/L16
Desvio central L_3	27 mm
Calço	269005 8
Comprimento total L	300 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	40 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3xD

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Calço Tipo 8	269005 8
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15