

**Jogo de barras de mandrilar em aço sem IK, direita, Tipo: SET06****Dados do pedido**

Número do pedido	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Classe de artigo	29W

Descrição**Modelo:**

Sem refrigeração interna.

Material fornecido:

Em caixa de plástico.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Código ISO do suporte	S0608H SCLCR06
Código ISO do suporte	S1216M SCLCR06
Código ISO do suporte	S1012K SCLCR06
Código ISO do suporte	S0810J SCLCR06
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L ₁	42 mm
Comprimento da cabeça L ₁	27 mm

Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Comprimento da cabeça L ₁	22 mm
Altura de fixação L ₂	11 mm
Altura de fixação L ₂	15 mm
Altura de fixação L ₂	9 mm
Altura de fixação L ₂	7 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	11 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	17 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	13 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	8 mm
Desvio central L ₃	6 mm
Desvio central L ₃	7 mm
Desvio central L ₃	4 mm
Desvio central L ₃	9 mm
Largura do pescoço L ₄	12 mm
Largura do pescoço L ₄	10 mm
Largura do pescoço L ₄	6 mm
Largura do pescoço L ₄	8 mm
Comprimento total L	125 mm
Comprimento total L	100 mm
Comprimento total L	110 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8