



**Rolo económico de tecido abrasivo (A) castanho KK 114 F, 40 mm × 25 m,
Granulometria: 60**



Dados do pedido

Número do pedido	557730 60
GTIN	4018875141915
Classe de artigo	56V

Descrição

Modelo:

Tecido de algodão denso com dispersão uniforme de **corindo normal (A)**, com aglomerado de resina sintética. Muito boa aderência do grão, alto rendimento de lixamento e longa vida útil.

Modelo **VSM KK 114 F**: Tecido **castanho, para exigências extremamente elevadas**. Esta qualidade é **particularmente flexível, resistente a óleo e petróleo** e pode ser rasgada em sentido longitudinal sem arestas e em sentido reto sem desfiar.

Embalagem **com lâmina de corte integrada**.

Utilização:

Adequado para retificação manual de metal, mas também para todos os outros materiais.

Descrição técnica

Grau de finura	grosso
Granulometria	60
Série	KK114F
Abrasivo	Corindo normal (A)

Abreviatura abrasivo	A
Largura do rolo económico	40 mm
Comprimento do rolo económico	25 m
Atributo do nome do produto	40 mm × 25 m
Tipo de produto	Tela de esmerilar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		