



## Chave de parafusos para eletrônica para fenda ESD, Largura da aresta de corte I: 1,2



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 664415 1,2    |
| GTIN             | 7610733268238 |
| Classe de artigo | 63E           |

### Descrição

#### Versão:

Brochura ergonómica multicomponentes com tampa rotativa.

**Lâmina** de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. A maior precisão dimensional das arestas de corte. Superfície niquelada e cromada, ponta preta. Punho de ferramenta de plástico dissipativo, **adequado para ESD**.

### Descrição técnica

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Espessura da lâmina a        | 0,2 mm                      |
| comprimento total            | 133 mm                      |
| Comprimento da lâmina        | 40 mm                       |
| Largura da aresta de corte b | 1,2 mm                      |
| Propriedade eletrostática    | EGB/ESD                     |
| Perfil de saída              | Chave de parafusos de fenda |
| Tipo de produto              | Chave de parafusos          |