



Dados do pedido

Número do pedido	627490 0,89
GTIN	7610733269945
Classe de artigo	63D

Descrição

Modelo:

Folheto de múltiplos componentes, concebido ergonomicamente, com tampa rotativa suave (para fixar a ponta do dedo indicador para um trabalho preciso). Zona de viragem rápida de forma ideal para aparafusamento rápido e eficiente e **zona de força** para a transferência de binários mais altos.

Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. A maior precisão dimensional das lâminas. Superfície niquelada e cromada.

Utilização:

Para aparafusamento preciso e eficiente no setor eletrónico. Ideal também para todos os trabalhos de ajuste e ajuste sensíveis.

Descrição técnica

Comprimento da lâmina	40 mm
comprimento total	133 mm
Sextavado	0,89 mm
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Tampa giratória	sim
Cabeça esférica	não
Tipo de produto	Chave de parafusos