

**HEDI**

## Dados do pedido

Número do pedido	081264 35
GTIN	4003644019977
Classe de artigo	08B

## Descrição

**Modelo:**

Versão de sombra reduzida e sem encandeamento com grande dispersão de luz. Lanterna de trabalho robusta com partes laterais revestidas a borracha e cinco ângulos de inclinação consoante o posicionamento (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Pega de transporte integrada, interruptor de ligar/desligar na parte de trás. Aprovado para uso contínuo, bem como em locais de construção e montagem conforme a BGI 608.

**Função:**

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

## Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
Zona ATEX	nenhum
Tipo de proteção IP	IP 54
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Período de iluminação	4,5 h

Número de baterias incluídas	1
Fluxo luminoso	3850 lm
Comprimento total	273 mm
Largura total	256 mm
Altura total	163 mm
Fluxo luminoso nível 2	1650 lm
Tipo de produto	Lanterna de trabalho