

Ficha de dados



Lima plana, Corte 2, Comprimento sem espigão: 200



Dados do pedido

Número do pedido	510210 200
GTIN	4045197571601
Classe de artigo	52A

Descrição

Versão:

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As **limas não abauladas** têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.

3 lados picados; ponta romba.

Utilização:

A **lima de qualidade** para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Norma:

DIN 7261 Forma A

Descrição técnica

Secção transversal	19x5 mm
Comprimento sem espigão	200 mm
Atributo do nome do produto	Corte 2
Corte	2
Forma	A
Descrição da forma	plano e rombo
Superfícies limadas	3
incl. cabo de lima	não
Norma	DIN 7261
Tipo de produto	Lima de oficina

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/510210-200>