

## Ficha de dados



### Lima plana, Corte 3 (liso), Comprimento sem espigão: 100



#### Dados do pedido

Número do pedido	510300 100
GTIN	4009215016727
Classe de artigo	56B

#### Descrição

##### Versão:

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As **limas não abauladas** têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.

**3 lados picados; ponta romba.**

##### Utilização:

A **lima de qualidade** para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

##### Norma:

**DIN 7261 Forma A**

#### Descrição técnica

Secção transversal	12x3 mm
Comprimento sem espigão	100 mm
Atributo do nome do produto	Corte 3 (liso)
Corte	3
Tipo de corte	Acabamento
Forma	A
Descrição da forma	plano e rombo
Superfícies limadas	3
incl. cabo de lima	não
Norma	<b>DIN 7261</b>

## Ficha de dados

Tipo de produto

Lima de oficina

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/510300-100>