

**Cinta abrasiva corindo normal (A) KK711X, 75×533 mm, Granulometria: 40****Dados do pedido**

Número do pedido	558015 40
GTIN	4018875086391
Classe de artigo	56V

Descrição**Modelo:**

Fita abrasiva universal recoberta com **corindo normal (A)**. A base de abrasivo foi concebida de forma ideal para o respetivo tipo de grão e de fita abrasiva.

Tecido X robusto para **alta remoção de material** em retificadoras estacionárias.

Utilização:

Uso universal em todos os materiais comuns: **aço**, metais não ferrosos, ferro fundido, **ligas de alumínio, madeira**.

Instrução:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descrição técnica

Granulometria	40
Série	KK711X
Abreviatura abrasivo	A

Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Largura da cinta abrasiva	75 mm
Comprimento da cinta abrasiva	533 mm
Atributo do nome do produto	75×533 mm
Tipo de produto	Cinta abrasiva

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
seco	adequado		