

**Cinta abrasiva corindo normal (A) KK711T, 20x520 mm, Granulometria: 120****Dados do pedido**

Número do pedido	558012 120
GTIN	4018875382608
Classe de artigo	56V

**Descrição****Versão:**

**Fita abrasiva universal** recoberta com **corindo normal (A)**. A base de abrasivo foi concebida de forma ideal para o respetivo tipo de grão e de fita abrasiva.

Granulometria 40 - tecido X (robusto). Granulometria 60 a 180 - tecido T (robusto e flexível) com **flexão especial**. Ideal para utilização em retificadoras portáteis.

**Utilização:**

Uso universal em todos os materiais comuns: **aço**, metais não ferrosos, ferro fundido, **ligas de alumínio, madeira**.

**Nota:**

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

**Descrição técnica**

Granulometria	120
Série	KK711T

Abrasivo	Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Largura da cinta abrasiva	20 mm
Comprimento da cinta abrasiva	520 mm
Atributo do nome do produto	20×520 mm
Tipo de produto	Cinta abrasiva

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
seco	adequado		