



**Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA) ZK713T, 6×610 mm,
Granulometria: 80**



Dados do pedido

Número do pedido	558207 80
GTIN	4018875383940
Classe de artigo	56V

Descrição

Modelo:

Fita abrasiva de alto desempenho com **corindo de zircónio (ZA)** para desbaste elevado. **A autoafiação contínua** permite uma **vida útil mais longa** com **maior desempenho de corte** e qualidade da superfície consistente, em comparação com o corindo normal.

Tecido T (robusto e flexível) com **flexão especial** para processamento de raios estreitos em máquinas portáteis.

Utilização:

Para o processamento de todos **os aços e ligas de aço, ferros fundidos e metais não ferrosos**.

Instrução:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descrição técnica

Granulometria	80
---------------	----

Série	Dentado ZK713T
Abreviatura abrasivo	ZA
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Largura da cinta abrasiva	6 mm
Comprimento da cinta abrasiva	610 mm
Atributo do nome do produto	6×610 mm
Tipo de produto	Cinta abrasiva

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
Madeira	adequado		
seco	adequado		