

**Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA) ZK713X, 100x1000 mm,  
Granulometria: 80****Dados do pedido**

Número do pedido	558317 80
GTIN	4018875385395
Classe de artigo	56V

**Descrição****Versão:**

**Fita abrasiva de alto desempenho** com **corindo de zircónio (ZA)** para desbaste elevado. A **autoafiação contínua** permite uma **vida útil mais longa** com **maior desempenho de corte** e qualidade da superfície consistente, em comparação com o corindo normal.

Tecido X (robusto) para alto desbaste em máquinas estacionárias.

**Utilização:**

Para o processamento de todos **os aços e ligas de aço, ferros fundidos e metais não ferrosos**.

**Nota:**

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

**Descrição técnica**

Granulometria	80
Série	Dentado ZK713X

Abreviatura abrasivo	ZA
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Largura da cinta abrasiva	100 mm
Comprimento da cinta abrasiva	1000 mm
Atributo do nome do produto	100×1000 mm
Tipo de produto	Cinta abrasiva

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
Madeira	adequado		
seco	adequado		