



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 558453 80 |
| GTIN | 2050001032775 |
| Classe de artigo | 56Z |

Descrição técnica

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Granulometria | 80 |
| Abrasivo | Corindo de zircónio (ZA) |
| Abreviatura abrasivo | ZA |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % |
| Largura da cinta abrasiva | 75 mm |
| Comprimento da cinta abrasiva | 2000 mm |
| Atributo do nome do produto | 75×2000 mm |
| Tipo de produto | Cinta abrasiva |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------|
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |

| | |
|------------------------------|----------|
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado |
| Aço < 55 HRC | adequado |
| Aço < 60 HRC | adequado |
| Aço < 67 HRC | adequado |
| INOX | adequado |
| Ti | adequado |
| GG(G) | adequado |
| Madeira | adequado |
| seco | adequado |