

Mitutoyo**Projetor de perfil PV-5110 com lente****Dados do pedido**

Número do pedido	493535
GTIN	4946368669953
Classe de artigo	44C

Descrição**Modelo:**

Projetor de perfil para a verificação precisa de luz transmitida e luz incidente de peças de trabalho grandes. **Aparelho de chão robusto** para uso universal na produção e no controlo.

- **Objetiva padrão de 10x. Objetivas de 5, 20, 50 e 100x a pedido. Distorção máxima da objetiva 0,2%.**
- **Ecrã rotativo, Ø real de 508 mm.**
- **Visor LED digital incorporado para medições de ângulo, comutável entre graus/decimal.**
- **Sistema de iluminação telecêntrico para uma iluminação uniforme do campo de visão e medições precisas.**
- **Mesa de medição de coordenadas maciça 380×250 mm, com escalas de vidro integradas.**
- **Garantia de boa visualização e fácil medição de comprimentos, ângulos, curvas, raios e roscas, etc.**

Material fornecido:

Inclui objetiva de 10x, mesa de medição, iluminação de luz incidente e luz transmitida de halogéneo, ecrã digital de ângulos, cabo de alimentação.

Acessórios especiais:

Mostrador digital n.º 499356, produto de limpeza de arestas de corte/massa de posição n.º 354788.

Instrução:

Outros acessórios especiais, tais como objetivas, suporte de centragem basculante, prisma horizontal, suportes de aperto, mesas de medição padrão adequadas, sensor de aresta com unidade de valor medido QM-Data 200, programa de software 2-D-Geopak, ecrã digital ou tampa de proteção, disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Ø do monitor	508 mm
Leitura	0,001 mm
Faixa de medição do eixo x	200 mm
Peso	180 kg
Faixa de medição do eixo y	100 mm
Largura	1021 mm
Comprimento	738 mm
Comprimento da mesa de medição	380 mm
Largura da mesa de medição	250 mm
Altura	1520 mm
peso máximo da peça	5 kg
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Projetor de perfil

Acessórios

Mostrador digital Número de eixos apresentados 2	499356 2
Mostrador digital Número de eixos apresentados 3	499356 3