

Jogo de espigas de controlo em caixa de madeira Classe de tolerância 1, Tipo: 8-9**Dados do pedido**

Número do pedido	483820 8-9
GTIN	2050001048639
Classe de artigo	48A

Descrição**Versão:**

Em aço de calibre de alta qualidade, temperado (60 ± 2 HRC) e endurecido. Os jogos de espigas de controlo estão claramente dispostos numa caixa de madeira com orifícios rotulados (a partir de 1,5 mm Ø, as espigas de controlo também são diretamente rotuladas). Comprimento da espiga de controlo de 40 mm a Ø 0,99 mm, acima 70 mm. De Ø 0,1 mm a Ø 2,49 mm em ambos os lados com chanfro, a partir de Ø 2,5 mm um lado com chanfro.

Classe de tolerância 1: Ø do pino $\pm 0,001$ mm. 2 caixas de madeira, 100 espigas de controlo distribuídos por 2 caixas.

Utilização:

Para trabalhos na perfuradora de calibre ou na construção de ferramentas e dispositivos. P. ex., para medir as tolerâncias dos orifícios, para verificar o rolamento dos orifícios, para verificar as tolerâncias de distância de dois orifícios, para medir rodas dentadas ou roscas, bem como para verificações de ângulo e perfil, etc.

Descrição técnica

Faixa da medida nominal	8,01 - 9 mm
Número de espigas de controlo	100
Passo	0,01 mm

Ficha de dados

Norma	DIN 2269
Classe de tolerância	1
Dureza	60 ± 2 HRC
Material	Aço de calibre
embalagem	caixa estável
Calibração	S18
Tipo de produto	Espiga de controlo

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/483820-8-9>