



Lima de precisão Habilis Comprimento total 215 mm, SH 1 / DH 3, Tipo: 1



Dados do pedido

Número do pedido	527070 1
GTIN	613548056219
Classe de artigo	53B

Descrição

Modelo:

As **limas de precisão suíças** com máxima precisão de forma e de corte, desempenho de limagem e vida útil. Formas semelhantes a limas tipo agulha, mas com **espigão** de 4 ou 6 arestas **forte e forjado** e **secção transversal reforçada**. **Não é necessário um cabo de lima.**

Utilização:

Particularmente adequadas para o fabrico de ferramentas e moldes, graças às suas formas finas e pontiagudas. As **limas de precisão Habilis** permitem uma **pressão de trabalho mais elevada** do que as limas tipo agulha.

Descrição técnica

Descrição da forma	plano rombo
Secção transversal	10,0x2,6 mm
Comprimento total	215 mm
Corte suíço	1
corresponde ao corte alemão	3
Atributo do nome do produto	SH 1 / DH 3
Tipo de produto	Lima de precisão

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		

Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
INOX	adequado
Ti	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
Plástico, GFK	adequado
Madeira	adequado
Uni	condicionalmente adequado