

**3M**

## Dados do pedido

Número do pedido	558500 280
GTIN	4001895441240
Classe de artigo	53M

## Descrição

### Modelo:

Velo de nylon sintético com grão de lixa com aglomerado de resina sintética, longa vida útil, **qualidade da superfície uniforme, baixa geração de calor.**

Fita flexível de velo para uso em máquinas portáteis.

### Utilização:

Para a retificação posterior de superfícies retificadas previamente ou escovadas para obter resultados consistentes e reproduzíveis. Também é adequado para remover películas de ferrugem finas, sujidades leves e descolorações.

## Descrição técnica

Grau de finura	muito fino
Cor	azul
Comparação da granulometria	280
Versão	A very fine
Série	SC-BS
Abreviatura abrasivo	A

Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Largura da cinta abrasiva	13 mm
Comprimento da cinta abrasiva	610 mm
Atributo do nome do produto	13×610 mm
Designação do fabricante	SC-BS
Tipo de produto	Cinta abrasiva de velo

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		