

**Cinta abrasiva de velo (A) SC-BS, 6×610 mm, Comparação da granulometria: 100****Dados do pedido**

Número do pedido	558499 100
GTIN	4001895542817
Classe de artigo	53M

Descrição**Modelo:**

Velo de nylon sintético com grão de lixa com aglomerado de resina sintética, longa vida útil, **qualidade da superfície uniforme, baixa geração de calor.**

Fita flexível de velo para uso em máquinas portáteis.

Utilização:

Para a retificação posterior de superfícies retificadas previamente ou escovadas para obter resultados consistentes e reproduzíveis. Também é adequado para remover películas de ferrugem finas, sujidades leves e descolorações.

Descrição técnica

Comparação da granulometria	100
Grau de finura	grosso
Cor	castanho
Versão	A coarse

Série	SC-BS
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Largura da cinta abrasiva	6 mm
Comprimento da cinta abrasiva	610 mm
Atributo do nome do produto	6×610 mm
Designação do fabricante	SC-BS
Tipo de produto	Cinta abrasiva de velo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		