



Cinta abrasiva de velo (A) SC-BL, 50×2000 mm, Comparação da granulometria: 100



Dados do pedido

Número do pedido	558506 100
GTIN	4001895689406
Classe de artigo	53M

Descrição

Modelo:

Velo de nylon sintético com grão de lixa com aglomerado de resina sintética, longa vida útil, **qualidade da superfície uniforme, baixa geração de calor.**

Fita estável de velo com baixa dilatação da fita para cargas mais elevadas.

Utilização:

Para a retificação posterior de superfícies retificadas previamente ou escovadas para obter resultados consistentes e reproduzíveis. Também é adequado para remover películas de ferrugem finas, sujidades leves e descolorações.

Descrição técnica

Comparação da granulometria	100
Cor	castanho
Grau de finura	grosso
Versão	A coarse

Série	SC-BL
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Largura da cinta abrasiva	50 mm
Comprimento da cinta abrasiva	2000 mm
Atributo do nome do produto	50×2000 mm
Designação do fabricante	SC-BL
Tipo de produto	Cinta abrasiva de velo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		