




**Lima de afiar - óxido de alumínio, triangular, Comprimento×largura (mm)
grau de finura: 100X6F**



Dados do pedido

Número do pedido	558515 100X6F
GTIN	9003172579856
Classe de artigo	53Y

Descrição

Utilização:

Para **rebarbar, afiar, retificar** e **chanfrar** ferramentas ou lâminas de ferramentas. Para processamento posterior de orifícios, superfícies e arestas no fabrico de moldes. Também utilizada para melhorar a superfície, ajustar e polir.

Para **aço** (temperado) e ligas com maior resistência à tração. A resistência deste material proporciona **resistência a arestas** e alta **eficiência de corte**.

Instrução:

Usar de preferência com óleo, petróleo ou água.

Descrição técnica

Grau de finura	fino
Largura	6 mm
Granulometria	320
Comprimento	100 mm
Cor	laranja
Abreviatura abrasivo	A
Forma	triangular
Tipo de produto	Lima de acabamento

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		