



Lima de agulha de precisão VALTITAN Comprimento total 180 mm, SH 0 / DH 1, Tipo: 2



Dados do pedido

Número do pedido	527550 2
GTIN	613548045596
Classe de artigo	53B

Descrição

Modelo:

Lima tipo agulha de alto desempenho com resistência ao desgaste extremamente elevada. Dureza da superfície **1200 HV**. A forma especial do dente impede que a lima fique obstruída com aparas, bastando bater ligeiramente (na madeira) para limpar sem esforço.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Descrição técnica

Descrição da forma	de ponta plana
Comprimento total	180 mm
Secção transversal	6×1,2 mm
Superfícies limadas	4
Corte suíço	0
corresponde ao corte alemão	1
Atributo do nome do produto	SH 0 / DH 1
incl. cabo de lima	não
Tipo de produto	Lima de agulha de precisão

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Uni	adequado		

Acessórios

Cabo de libertação rápida para limas de agulha Tipo 2	519700 2
Cabo de libertação rápida para limas de agulha Tipo 3	519700 3