

**Lima de afiar - óxido de alumínio, redondo, Comprimento x largura (mm) grau de finura: 100X8M****Dados do pedido**

Número do pedido	558535 100X8M
GTIN	9003172581361
Classe de artigo	53Y

**Descrição****Utilização:**

Para **rebarbar, afiar, retificar e chanfrar** ferramentas ou lâminas de ferramentas. Para processamento posterior de orifícios, superfícies e arestas no fabrico de moldes. Também utilizada para melhorar a superfície, ajustar e polir.

Para **aço** (temperado) e ligas com maior resistência à tração. A resistência deste material proporciona **resistência a arestas** e alta **eficiência de corte**.

**Instrução:**

**Usar de preferência com óleo, petróleo ou água.**

**Descrição técnica**

Granulometria	180
Comprimento	100 mm
Grau de finura	médio
Largura	8 mm
Cor	rosa
Abreviatura abrasivo	A
Forma	redondo
Tipo de produto	Lima de acabamento

**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		