

**Calibre liso passa não passa H7, Ø da medida nominal: 42****Dados do pedido**

Número do pedido	484000 42
GTIN	4045197211057
Classe de artigo	48B

**Descrição****Versão:**

Os lados passa destes calibres de oficina são fabricados com uma **sobremedida de desgaste** de acordo com a norma DIN 7164.

Corpo de medição em aço de calibre de primeira classe, temperado, distendido, retificado e finamente esmerilado.

Calibres lisos passa não passa com classe de tolerância H7.

**Norma:**

Tolerância e dimensões de acordo com as normas **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.**

**Nota:**

- **Calibres de alojamento (sem sobremedida de desgaste), ver n.º 484027.**
- **Calibres com dimensões intermédias e todos os diâmetros com tolerância numérica, ver n.º 484025.**
- **Outros tamanhos intermédios a pedido ou disponíveis para encomenda fácil em [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), p. ex., n.º 484000 tam. 82.**

**Descrição técnica**

Campo de tolerância	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Qualidade	7
Medida nominal	42 mm
Tipo de calibre	Calibre de qualidade
Tipo de calibre	Calibre de qualidade

## Ficha de dados

Tipo de calibre	Calibre de refugo
Calibração	L6
Tipo de produto	Calibre liso passa não passa

### **Produtos adequados**

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/484000-42>