

**Lima de polir – Original Arkansas (branco), grão 8000, plano,
Comprimento x largura: 100X6****Dados do pedido**

Número do pedido	558750 100X6
GTIN	4037073002286
Classe de artigo	56Z

Descrição**Versão:**

Pedra natural (original do Arkansas) em quartzito de grão extremamente fino, muito resistente a arestas. Para as superfícies mais finas e para uma retificação sem rebarbas. Granulometria 5000 (retificação preliminar), granulometria 8000 (polimento).

Utilização:

Para **rebarbar, afiar, retificar e chanfrar** ferramentas ou lâminas de ferramentas. Para processamento posterior de orifícios, superfícies e arestas no fabrico de moldes. Também utilizada para melhorar a superfície, ajustar e polir. **Usar de preferência com óleo, petróleo ou água.**

Nota:

A reduzida adição de óleo aumenta a vida útil e o desempenho de afiação.

Descrição técnica

Comprimento	100 mm
Granulometria	8000
Largura	6 mm
Grau de finura	Polir
Cor	branco
Abrasivo	Quartzito Arcansas
Forma	plano
Tipo de produto	Lima de acabamento

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
Metal duro (HM)	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		