



Lima de lapidação de precisão média Comprimento 180 mm, SH 2 / DH 2, Tipo: 711



Dados do pedido

Número do pedido	528300 711
GTIN	613548076590
Classe de artigo	53B

Descrição

Modelo:

As peças em bruto **das limas estriadas de precisão suíças** são forjadas e retificadas e, graças a máquinas de precisão, são fornecidas com um corte extremamente exato de densidade e profundidade uniformes, com uma dureza de **65 – 66 HRC**. O corte picado de forma exata até à ponta mais externa comprova a qualidade destas limas estriadas. Máxima precisão de forma, enorme desempenho de limagem com vida útil extremamente longa distinguem estas limas estriadas de precisão.

Utilização:

Para trabalhos precisos e delicados mesmo com materiais muito duros, por exemplo, no fabrico de moldes e ferramentas.

Descrição técnica

Secção transversal	8,3×2,4 mm
Grau de finura	médio
Corte suíço	2
corresponde ao corte alemão	2
Número de cortes	25 cm
Comprimento total	180 mm
Atributo do nome do produto	SH 2 / DH 2
Tipo de produto	Lima de lapidação de precisão

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Uni	condicionalmente adequado		