

**Chave de boca dupla, polegada, Tipo: 1****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 610120 1      |
| GTIN             | 4018754019724 |
| Classe de artigo | 63A           |

**Descrição****Modelo:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.

Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

**Descrição técnica**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| largura máxima da boca b2     | 18 mm         |
| largura máxima da boca b1     | 16 mm         |
| altura máxima da boca h       | 4 mm          |
| Medidas dos tamanhos de chave | imperial      |
| Tamanho da chave <sub>2</sub> | 5/16 polegada |
| Comprimento da chave L        | 140 mm        |
| Tamanho da chave <sub>1</sub> | 1/4 polegada  |
| Norma                         | DIN 3110      |
| Norma                         | ISO 3318      |
| Posição da boca 1             | 15 grau       |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Posição da boca 2                       | 15 grau            |
| não produz faíscas                      | não                |
| tamanhos de chave iguais dos dois lados | não                |
| Tipo de produto                         | Chave de parafusos |