

Garant**Chave de duas bocas, Tamanhos da chave: 18X19****Dados do pedido**

Número do pedido	610700 18X19
GTIN	4045197158994
Classe de artigo	61A

Descrição**Versão:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.

Com haste perfilada prática. Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado (proteção contra descasque); superfície com acabamento arredondado.

Descrição técnica

Tamanho da chave ₁	18 mm
altura máxima da boca h	7 mm
largura máxima da boca b1	40 mm
Tamanho da chave ₂	19 mm
largura máxima da boca b2	43 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Comprimento da chave L	220 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posição da boca 1	15 grau

Posição da boca 2	15 grau
não produz faíscas	não
tamanhos de chave iguais dos dois lados	não
Tipo de produto	Chave de parafusos