

**Chave de boca dupla, polegada, Tipo: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	610120 8
GTIN	4018754019762
Classe de artigo	63A

Descrição**Modelo:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.

Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Descrição técnica

altura máxima da boca h	5,3 mm
largura máxima da boca b1	30 mm
largura máxima da boca b2	32 mm
Medidas dos tamanhos de chave	imperial
Tamanho da chave ₂	9/16 polegada
Comprimento da chave L	190 mm
Tamanho da chave ₁	1/2 polegada
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posição da boca 1	15 grau

Posição da boca 2	15 grau
não produz faíscas	não
tamanhos de chave iguais dos dois lados	não
Tipo de produto	Chave de parafusos