



## Chave de boca dupla, polegada, Tipo: 9



### Dados do pedido

Número do pedido	610120 9
GTIN	4018754019779
Classe de artigo	63A

### Descrição

**Modelo:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.

Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

### Descrição técnica

largura máxima da boca b1	32 mm
largura máxima da boca b2	36 mm
altura máxima da boca h	5,8 mm
Medidas dos tamanhos de chave	imperial
Tamanho da chave <sub>2</sub>	5/8 polegada
Comprimento da chave L	205 mm
Tamanho da chave <sub>1</sub>	9/16 polegada
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posição da boca 1	15 grau

Posição da boca 2	15 grau
não produz faíscas	não
tamanhos de chave iguais dos dois lados	não
Tipo de produto	Chave de parafusos