

**Chave de duas bocas, cromado, Tamanhos da chave: 12X13mm****Dados do pedido**

Número do pedido	610950 12X13
GTIN	4045197159243
Classe de artigo	62A

**Descrição****Modelo:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.  
Com eixo oval.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Aço cromo-vanádio, cromado.

**Descrição técnica**

altura máxima da boca h	6 mm
largura máxima da boca b1	29 mm
Tamanho da chave <sub>2</sub>	13 mm
largura máxima da boca b2	31 mm
Tamanho da chave <sub>1</sub>	12 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Comprimento da chave L	171 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posição da boca 1	15 grau
Posição da boca 2	15 grau

Superfície	cromado
Atributo do nome do produto	cromado
não produz faíscas	não
tamanhos de chave iguais dos dois lados	não
Tipo de produto	Chave de parafusos