



Dados do pedido

Número do pedido	291442 25
GTIN	
Classe de artigo	29H

Descrição

Modelo:

Ground ($R_z = 2 \mu\text{m} - 3 \mu\text{m}$).
Convex HSS smooth rolling rollers – type RRE.

Indicado para:

Ferramenta de serrilhamento: N.º 290004

Descrição técnica

Ø do rolo	25 mm
Ø do furo da roda	6 mm
Largura do rolo	8 mm
Óleo de corte	HSS
Valor de rugosidade	2 - 3 μm
Forma	convexo
Tipo	RRE

Tipo de produto

Ferramenta com cilindro
de compressão liso