



## Dados do pedido

Número do pedido	081436 305
GTIN	
Classe de artigo	08C

## Descrição

### Modelo:

Luminárias LED para máquinas em **caixa de alumínio** e disco acrílico acetinado para uma **iluminação homogénea a 160 graus**.

- **Baixa reflexão, sem encandeamento e cintilação.**
- **Ligação a fonte de alimentação de 24 V ou comando da máquina de 24 V.**

### Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

### Material fornecido:

Inclui ímãs revestidos a borracha, fonte de alimentação.

## Descrição técnica

Potência luminosa	12 W
Fluxo luminoso	1200 lm
Lâmpada	Módulo LED
Altura total	15 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Zona ATEX	nenhum
Largura total	40 mm
Tipo de proteção IP	IP 67

Tipo de produto

Iluminação para máquinas