

## Ficha de dados

**Garant**

### Chave de caixa de 6 faces, 1/4 polegada Surface Drive, Tamanho da chave: 4



#### Dados do pedido

Número do pedido	631225 4
GTIN	4045197496935
Classe de artigo	61A

#### Descrição

##### Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.

A abertura da chave do Surface Drive permite um ajuste mais firme e uma maior força de impactos. A pressão atua diretamente nas superfícies das porcas e dos parafusos, protegendo as arestas sensíveis. As dimensões intermediárias, por exemplo, em polegadas (A/F, BSF, BSW) e parafusos desgastados também podem ser apertados ou afrouxados com o Surface Drive. Insertos com orifício.

Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.

##### Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

#### Descrição técnica

Ø no lado de saída	6,8 mm
indicado para polegadas (medidas americanas)	5/32 polegada
Tamanho da chave	4 mm
Comprimento	24,8 mm
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Perfil para chave de caixa sextavada	Surfacedrive
Norma	DIN 3124

## Ficha de dados

Perfil de saída	Chave de caixa sextavada Surfacedrive
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
com perfil AS-Drive	não
Tipo de produto	Inserto para chave de caixa