

bimos

Cadeira giratória industrial, espuma PU, com deslizamentos, baixos, Cor: BLACK**Dados do pedido**

Número do pedido	965300 BLACK
GTIN	4016849625102
Classe de artigo	96B

Descrição**Modelo:**

Assento e encosto de espuma PU macia. Fácil de cuidar, lavável, robusto e resistente a ácidos fracos e bases, bem como à ação mecânica.

Acolchoamento ergonómico de conforto com apoio lombar e punhos de empurrar práticos.

Norma:**DIN 68877****Descrição técnica**

Profundidade do banco	470 mm
Possível adaptação do par de apoios de braço	sim
Tipo de regulação da altura	Alavanca de regulação da altura
Material do assento	Espuma PU
Altura do encosto	580 mm
Modelo do pé em cruz	Patins

Cor do material do assento	preto
Modelo da armação inferior	Pé em cruz com 5 braços
Modelo da regulação de altura	Mola pneumática
regulação contínua da altura	sim
Peso	14 kg
Material do pé em cruz	Aço
Material do encosto	Espuma PU
Largura do banco	460 mm
Série	Work-Tec
Versão	sem rodas
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	450 - 630 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória

Acessórios

Sapata(1 jogo = 5 unidades)	963188
-----------------------------	--------