

bimos

Cadeira giratória industrial, espuma PU, com corredeiras e anel para os pés, alto, Cor: BLACK**Dados do pedido**

Número do pedido	965302 BLACK
GTIN	4016849625539
Classe de artigo	96B

Descrição**Modelo:**

Assento e encosto de espuma PU macia. Fácil de cuidar, lavável, robusto e resistente a ácidos fracos e bases, bem como à ação mecânica.

Acolchoamento ergonómico de conforto com apoio lombar e punhos de empurrar práticos.

Norma:

DIN 68877

Descrição técnica

Possível adaptação do par de apoios de braço	sim
Material do encosto	Espuma PU
Largura do banco	460 mm
Tipo de regulação da altura	Alavanca de regulação da altura
Modelo do pé em cruz	Patins com apoio para os pés
regulação contínua da altura	sim

Altura do encosto	580 mm
Material do pé em cruz	Aço
Profundidade do banco	470 mm
Cor do material do assento	preto
Modelo da armação inferior	Pé em cruz com 5 braços
Modelo da regulação de altura	Mola pneumática
Peso	16 kg
Material do assento	Espuma PU
Série	Work-Tec
Versão	altura do banco elevada
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	590 - 860 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória

Acessórios

Sapata(1 jogo = 5 unidades)	963188
-----------------------------	--------