

## Ficha de dados

**Garant**

### Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna, Tipo: 25M10/138



#### Dados do pedido

Número do pedido	360025 25M10/138
GTIN	4045197885340
Classe de artigo	31O

#### Descrição

##### Versão:

Com rosca interior, incluindo pino roscado adequado. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

#### Descrição técnica

Rosca M <sub>2</sub> exterior	M16
Ø de centragem D	25 mm
indicado para mandril de fixação de Ø	138 mm
Rosca M <sub>1</sub> exterior	M10

## Ficha de dados

Série	ZeroClamp
Tolerância do Ø exterior	h6
Tipo de produto	Pinos de aperto