

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Escova redonda de uma fila Fio INOX 0,30 mm, Ø da escova D1×largura da escova: 100X12****Dados do pedido**

Número do pedido	570310 100X12
GTIN	4017359123232
Classe de artigo	57L

**Descrição****Versão:**

**Escovas de fila única** com material de filamento ondulado.

**Utilização:**

Para desbaste, limpeza, remoção de ferrugem, desincrustação, etc. As escovas de fila única podem ser montadas encadeando-se umas nas outras **para formar rolos de largura variável**. Para uso individual em retificadoras.

**Descrição técnica**

Comprimento da guarnição H <sub>1</sub>	21 mm
Ø do furo perfurável até	20 mm
n.º máximo de rotações	8000 r,p,m,
Ø da escova D <sub>1</sub>	100 mm
Largura da escova	12 mm
Ø do furo d <sub>1</sub>	12 mm

Material da guarnição	Arame INOX
Espessura das cerdas	0,3 mm
Tipo de produto	Escova circular