

**Pinça de aperto ER com vedação, ER25, Ø de fixação nominal d: 4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	308959 4
GTIN	4045197888471
Classe de artigo	32Z

**Descrição****Modelo:**

Totalmente temperado e retificado. Polido. Apenas para Ø nominal.

**Descrição técnica**

Alojamento	ER25
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	429 E
Ø exterior D	26 mm
Comprimento total L	34 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto