

3M Scotch-Brite™

Escova de cerdas tipo C Ø 76 mm Haste -Ø 6 mm, BB-ZS, Granulometria: 80**Dados do pedido**

Número do pedido	573550 80
GTIN	54046719316354
Classe de artigo	53M

Descrição**Modelo:**

As escovas de limpeza especiais seladas são corpos abrasivos homogêneos com uma mistura de grão de cerâmica moldado com precisão e óxido de alumínio e uma **vida útil excepcional**.

Extremamente flexíveis e adaptáveis.

A Bristle-Brush **radial** é composta por segmentos individuais (aprox. 1,6 mm de largura).

Mandril de fixação (**Ø da haste 6 mm**) com segmentos fundidos.

Com cerdas dobradas (tipo C) para o **processamento de superfícies perfiladas**.

Utilização:

Respeitar o sentido de rotação.

Uso em retificadoras retas ou eixos flexíveis sem acessórios adicionais.

Em quase todos os materiais com a maior segurança no trabalho possível. Remoção de ferrugem, resíduos de cola, tinta, riscos leves e rebarbas. Para alisado, acabamento, polimento, limpeza e rebarbagem.

Descrição técnica

Ø da escova D ₁	76 mm
Cor	amarelo
Granulometria	80
n.º máximo de rotações	10000 r,p,m,

Largura da escova	10 mm
Ø haste D _s	6 mm
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Atributo do nome do produto	BB-ZS
Designação do fabricante	BB-ZS
Tipo de produto	Escova circular