

**Chave combinada boca-luneta, cromado, Tamanho da chave: 14mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 613950 14 |
| GTIN | 4045197159809 |
| Classe de artigo | 62A |

Descrição**Modelo:**

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descrição técnica

| | |
|---|------------------------|
| altura máxima da boca h1 | 6,5 mm |
| Tamanho da chave | 14 mm |
| Comprimento da chave L | 180 mm |
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico |
| altura máxima do anel h _{2 máx.} | 12 mm |
| Norma | DIN 3113 A |
| Norma | ISO 3318 |
| Norma | ISO 7738 |
| Posição do anel | 15 grau |
| Método de produção | forjado por estampagem |
| Material | Aço cromo-vanádio |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Superfície | cromado |
| Atributo do nome do produto | cromado |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |