

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Escova circular com haste Fio INOX 0,30 mm, Ø da escova D₁×largura da guarnição L₁: 50X15****Dados do pedido**

Número do pedido	574200 50X15
GTIN	4017359050996
Classe de artigo	57L

Descrição**Versão:****Qualidades de fio ondulado especial, Ø da haste 6 mm.****Utilização:**

Em retificadoras manuais, eixos flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.

Para remoção de ferrugem, desincrustação, limpeza.

Descrição técnica

Espessura das cerdas	0,3 mm
Comprimento da guarnição H ₁	12 mm
Ø da escova D ₁	50 mm
n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Largura da guarnição L ₁	15 mm
Ø haste D _s	6 mm

Material da guarnição

Arame INOX

Trançado

ondulado

Tipo de produto

Escova circular