

Ansell**Par de luvas ActivArmr Hycron® 27-805, Tamanho das luvas: 9****Dados do pedido**

Número do pedido	094431 9
GTIN	10076490604438
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

Série ActivArmr Hycron®. **Luva resistente** em jersey de algodão com revestimento de nitrilo para aplicações exigentes. Elevada resistência a materiais afiados e abrasivos. Mais forte e mais flexível do que o PVC, dura três vezes mais do que luvas pesadas de couro. **Bloqueio eficaz da massa**

lubrificante e do óleo. Especialmente indicada para peças fundidas grossas, peças moldadas de plástico, aço em barra, chapa, cabos de alto desempenho, materiais de construção, madeira em bruto.

Com punho de segurança e revestimento completo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	9
-------------------	---

Série	Hycron®
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II
Índice	1
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem látex
EN 388	4121B
material de suporte	Algodão
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	Revestimento integral
âmbito	Heavy Duty
Comprimento	256 mm
Cor	azul
Peso	69 g
Utilização	reutilizável
Material	Nitrilo
Classe de proteção contra o corte	B
Tipo de produto	Luvas multiusos