

**uvex****Par de luvas uvex phynomic XG, Tamanho das luvas: 8**

## Dados do pedido

Número do pedido	094407 8
GTIN	4048612036631
Classe de artigo	04W

## Descrição

**Modelo:**

uvex phynomic XG. O revestimento de espuma de nitrilo com a tecnologia uvex Xtra Grip garante uma excelente aderência com óleo combinada com uma elevada respirabilidade. Apesar da sua robustez e resistência à abrasão, a luva caracteriza-se pelo seu baixo peso e uma elevada flexibilidade.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Instrução:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

## Descrição técnica

Tamanho das luvas	8
Série	uvex phynomic
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II

Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
EN 388	4121X
material de suporte	Material reciclado de poliamida, elastano, carbono
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
âmbito	Precisão
Cor	preto/antracite
Peso	35 g
Utilização	reutilizável
Tipo de produto	Luvas multiusos