



Par de luvas RewoMech 641, Tamanho das luvas: 9



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 094377 9 |
| GTIN | 4008198764199 |
| Classe de artigo | 04Q |

Descrição

Modelo:

RewoMech 641. **Pele sintética resistente** para proteção durante trabalhos mecânicos. A luva oferece ao utilizador uma boa aderência mesmo com peças molhadas e protege a palma da mão do óleo e da humidade graças a uma barreira de humidade inserida em Tyvek®. O punho possui um fecho autoaderente. A luva é respirável e é uma alternativa à luva de pele tradicional. Particularmente adequada para processamento de metais e plástico, mecânica de precisão, trabalhos de montagem e de transporte.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------|--------------|
| Designação do fabricante | RewoMech 641 |
| Tamanho das luvas | 9 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Categoria de proteção | Categoria II |
| Tipo de luvas | Luvas multiusos |
| Índice | 1 |
| Propriedades das luvas | Fecho autoaderente |
| Propriedades das luvas | sem DMF |
| Propriedades das luvas | sem látex |
| EN 388 | 2121X |
| material de suporte | Couro sintético |
| âmbito | Multiusos |
| Comprimento | 240 - 260 mm |
| Cor | cinzento/preto |
| Peso | 90 g |
| Utilização | reutilizável |
| Classe de proteção contra o corte | 1 |
| Tipo de produto | Luvas multiusos |