



Par de luvas RewoMech 641, Tamanho das luvas: 7



Dados do pedido

Número do pedido	094377 7
GTIN	4008198764175
Classe de artigo	04Q

Descrição

Modelo:

RewoMech 641. **Pele sintética resistente** para proteção durante trabalhos mecânicos. A luva oferece ao utilizador uma boa aderência mesmo com peças molhadas e protege a palma da mão do óleo e da humidade graças a uma barreira de humidade inserida em Tyvek®. O punho possui um fecho autoaderente. A luva é respirável e é uma alternativa à luva de pele tradicional. Particularmente adequada para processamento de metais e plástico, mecânica de precisão, trabalhos de montagem e de transporte.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Designação do fabricante	RewoMech 641
Tamanho das luvas	7

Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II
Índice	1
Propriedades das luvas	Fecho autoaderente
Propriedades das luvas	sem DMF
Propriedades das luvas	sem látex
EN 388	2121X
material de suporte	Couro sintético
âmbito	Multiusos
Comprimento	240 - 260 mm
Cor	cinzento/preto
Peso	90 g
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	1
Tipo de produto	Luvas multiusos