

uvex**Par de luvas uvex phynomic XG, Tamanho das luvas: 11**

Dados do pedido

Número do pedido	094407 11
GTIN	4048612036662
Classe de artigo	04W

Descrição

Modelo:

uvex phynomic XG. O revestimento de espuma de nitrilo com a tecnologia uvex Xtra Grip garante uma excelente aderência com óleo combinada com uma elevada respirabilidade. Apesar da sua robustez e resistência à abrasão, a luva caracteriza-se pelo seu baixo peso e uma elevada flexibilidade.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	11
Série	uvex phynomic
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II

Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
EN 388	4121X
material de suporte	Material reciclado de poliamida, elastano, carbono
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
âmbito	Precisão
Cor	preto/antracite
Peso	35 g
Utilização	reutilizável
Tipo de produto	Luvas multiusos