



## Aparafusadora com desconexão automática dinamométrica com ParameterControl Aparafusadora de barra angular, Tipo: 71126460



### Dados do pedido

Número do pedido	071120 71126460
GTIN	4014586883854
Classe de artigo	03F

### Descrição

#### Modelo:

As **aparafusadoras com desconexão automática FEIN ACCU TEC** são concebidas para as mais altas exigências em termos de **aparafusamentos precisos na produção em série**.

- **Motores EC sem escovas com uma durabilidade muito superior e custos de manutenção até 80% menores.**
- **Atraso de religação após o aparafusamento, para evitar "reaparafusamento".**
- **Bloqueio de religamento se a carga da bateria não for suficiente para o processo de aparafusamento.**
- **Tolerâncias de aperto reduzidas para uma qualidade elevada do aparafusamento.**
- **Binários de aperto precisos e constantes, independentemente do caso de aparafusamento.**
- **Aparafusadoras testáveis, valor CmK > 1,67 ± 10% (com base em 6 Sigma) conforme ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**O binário de desaperto é 25% superior ao binário de aperto.**

Aparafusadora dinamométrica com desconexão automática com ParameterControl para a programação fácil e individual no PC usando um adaptador de programação (n.º 071135 tam. 92604163).

**Parâmetros livremente programáveis:** rotação, sentido de rotação, ângulo de rotação, limiar de binário e tempo.

Até 5 passos de programa. Ajuste exato ao caso de aparafusamento correspondente.

**Desligamento final por acoplamento mecânico.** Ideal para a otimização de processos e tempos.

**Aparafusadora com desconexão automática para bateria de íões de lítio. Sem manutenção** até 500 000 aparafusamentos.

**Material fornecido:**

É fornecido apenas a aparafusadora, **sem bateria, carregador, ferramenta de ajuste e cabeça angular**. Bateria, carregador, ferramenta de ajuste e cabeça angular devem ser encomendados especificamente para o aparelho.

**Instrução:**

Para baterias e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073832.

Os comprovadores dinamométricos encontram-se a partir do n.º 654300. Para sensores de binário/ângulo de rotação, ver n.º 654381. Serviço de pré-ajuste do binário a pedido.

## Descrição técnica

Design do motor	Motor EC sem escovas
Tensão da bateria	12 V
Tensão da bateria	18 V
Faixa de rotação	20 - 230 r,p,m,
Modelo	Aparafusadora de barra angular
Faixa de binário	25 - 60 Nm
Designação do fabricante	ASW 18-60 PC
Peso com bateria	1,7 kg
cabeça angular adequada	071133 16010
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Fein tipo E 12 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Fein tipo E 18 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Aparafusadora