



## Ferramenta de crimpagem hidráulica sem fio, Tipo: M18HCCT



### Dados do pedido

Número do pedido	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Classe de artigo	03L

### Descrição

#### Modelo:

Compacta ferramenta de crimpagem hidráulica, adequada para processar terminais de cabos e conectores de 16 mm<sup>2</sup> a 300 mm<sup>2</sup>.

- **Ferramenta de compressão sem fio FORCE LOGIC™ de 53 kN prensa uniões em menos de 3 s.**
- **Equilíbrio ideal graças a operação monomanual comprovada.**
- **Design In-Line e uma cabeça rotativa em 350° - ideal para trabalhar em zonas de difícil acesso.**
- **Compatível com ONE KEY™. Possibilidade de transferência de dados via Bluetooth para criar relatórios de aparelhos.**
- **PFM (Predictive Force Monitoring). Ajuste automático da pressão de prensagem ao conector, garantia da pressão ideal em cada processo de prensagem e visualização da pressão total através de uma luz verde.**
- **Fiável a longo prazo. Intervalo de manutenção de 30 000 compressões.**
- **Alojamento universal para todos os insertos de compressão em U comuns.**

#### Material fornecido:

Carregador M12-18C, mala de transporte.

### Descrição técnica

Tempo de engaste	<3 s
Peso com bateria	3,7 kg
Tensão da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 Ah
Força de puncionamento	53 kN
secção transversal máx. cobre	300 mm <sup>2</sup>
secção transversal máx. alumínio	150 mm <sup>2</sup>
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
Ligação de aplicações	OneKey
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	1
Designação do fabricante	M18HCCT-201C
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Alicate de crimpar