

ejendals

Par de luvas Tegera® 883A, Tamanho das luvas: 7



Dados do pedido

Número do pedido	094276 7
GTIN	7392626037311
Classe de artigo	04R

Descrição

Modelo:

Tegera® 883A. Luva sintética revestida a espuma de nitrilo para trabalhos de precisão. Com um ajuste muito bom e elevada respirabilidade. Também adequada para ambientes de trabalho húmidos e ligeiramente oleosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	7
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Índice	1
EN 388	4131X

EN 407	X1XXXX
material de suporte	Nylon
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Cor	preto/cinzeno
Tecnologia de tricotagem	15G
Norma	EN 407
Utilização	reutilizável
Tipo de produto	Luvas multiusos