

HOLEX**Par de luvas Couro de flor integral, Tamanho das luvas: 12****Dados do pedido**

Número do pedido	094055 12
GTIN	4045197890412
Classe de artigo	02H

Descrição**Modelo:**

Luva de couro para o uso no caso de riscos mecânicos. Com **costura dupla estável** e punho revestido de borracha. O **material superior robusto** torna a luva particularmente durável. Dedo indicador totalmente em couro.

Forro interior de algodão exclusivamente na palma da mão.

Modelo texto publicitário:

Forro interior de algodão exclusivamente na palma da mão. **Luva de couro de flor integral de elevada qualidade** para o uso no caso de riscos mecânicos. Com **costura dupla estável** e punho revestido de borracha. O **material superior robusto** torna a luva particularmente durável. Dedo indicador totalmente em couro.

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Instrução texto publicitário:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	12
Tipo de luvas	Luvas de couro bovino
Categoria de proteção	Categoria II
Índice	1
material de suporte	Couro de flor integral
Propriedades das luvas	sem DMF
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem látex
Variante de revestimento	sem revestimento
Peso	180 g
Material	Couro de flor integral
Comprimento	260 mm
Espessura	1
EN 388	3133X
Utilização	reutilizável
âmbito	Heavy Duty
Cor	branco
Tipo de produto	Luvas de couro bovino serrado